

Лента рулонная Солар 110 10/12 без сетки

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 110×10 мм×м, втулка 12 мм, намотка
наружу, для лабораторного оборудования, 55 г/м²

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×10 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	Marquette MAC-PC
Плотность	55 г/м²

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 110×10/12 - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 110 мм × 10 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Marquette MAC-PC.