

Лента рулонная Солар 110 20/12 без сетки

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 110×20 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 84 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Исполнение                | рулонная                                            |
| Размер рулона             | 110×20 мм×м                                         |
| Втулка                    | 12 мм                                               |
| Намотка                   | наружу                                              |
| Назначение                | для ЭКГ                                             |
| Используемое оборудование | Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000 / Vitalograph |
| Плотность                 | 55 г/м²                                             |
| Количество в упаковке     | 84 шт.                                              |

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 110×20/12 - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 110 мм × 20 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000 / Vitalograph.

В упаковке: 84 шт.