

Лента рулонная Солар 58 25/12 без сетки

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 58×25 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке
90 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	58×25 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	Printer I.L. / Fukuda Sangyo SP200
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 58×25/12 - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 58 мм × 25 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Printer I.L. / Fukuda Sangyo SP200.

В упаковке: 90 шт.