

Лента рулонная Солар 60 25/12 без сетки

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 60×25 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для лабораторного оборудования, 55 г/м²

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	60×25 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	Laboratory-Printer
Плотность	55 г/м²

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 60×25/12 - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 60 мм × 25 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Laboratory-Printer.