

Лента рулонная Солар 80 20/12 без сетки

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 80×20 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке
72 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×20 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	Laboratory-Printer
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 80×20/12 - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 80 мм × 20 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Laboratory-Printer.

В упаковке: 72 шт.