

Лента рулонная Солар 104 30/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 104×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка наружу, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м²

Солар ООО, Украина



Характеристики

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Исполнение                | рулонная              |
| Размер рулона             | 104×30 мм×м           |
| Втулка                    | 16 мм                 |
| Намотка                   | наружу                |
| Фотометрическая метка     | с меткой              |
| Назначение                | для ЭКГ               |
| Используемое оборудование | Siemens Cardiostat 31 |
| Плотность                 | 55 г/м²               |

Дополнительные характеристики

**Лента диаграммная рулонная Солар 104×30/16** - с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

**Размеры:** 104 мм × 30 м.

**Втулка:** 16 мм.

**Для оборудования:** Siemens Cardiostat 31.