

Лента рулонная Солар 210 20/20.5

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 210×20 мм×м, втулка 20.5 мм, намотка наружу, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 25 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	210×20 мм×м
Втулка	20.5 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Elettronika Trentina Daedalus 346 / Start-200
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 210×20/20.5 - с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 210 мм × 20 м.

Втулка: 20.5 мм.

Для оборудования: Elettronika Trentina Daedalus 346 / Start-200.

В упаковке: 25 шт.