

Лента рулонная Солар 110 25/12

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 110×25 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь / наружу, для ЭКГ / для лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке 72 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×25 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри / наружу
Назначение	для ЭКГ / для лабораторного оборудования
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Солар 110×25/12.

Размеры: 110 мм × 25 м.

Втулка: 12 мм

Модификация	Намотка	Сетка	Для оборудования
110×25/12 внутр.	внутренняя	с сеткой	Доникс / BIOSET 3500 / ЭК-12-01-РД / ЭК-3Т-01
110×25/12 наруж.	наружная	с сеткой	ЭК-12-01-РД / Юкард 200
110×25/12 наруж., без сетки	наружная	-	Laboratory-Printer / Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000 / Fukuda Denshi Spirosnsisi ST-250, 300

В упаковке: 72 шт.