

Лента рулонная Солар 110 30/12

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 110×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 60 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная Солар 110×30/12.

Размеры: 110 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм

Модификация	Намотка	Сетка	Для оборудования
110×30/12 внутр.	внутренняя	с сеткой	Bioset 3500 / ЭК-12-01-РД / ЭК-3Т-01
110×30/12 внутр., без сетки	внутренняя	-	Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000 / Heart Screen 112В 3-х канальный

В упаковке: 60 шт.