

Лента рулонная Солар 110 30/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 110×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 60 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Trismed Co. LTD / Cardipia 400. Модель 406N / 406P / 406R / 406RS тип 201N (пр-во Ю. Корея)
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 110×30/16 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 110 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: Trismed Co. LTD / Cardipia 400. Модель 406N / 406P / 406R / 406RS тип 201N (пр-во Ю. Корея).

В упаковке: 60 шт.