

Лента рулонная Солар 130 30/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 130×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 36 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	130×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fukuda Denshi OP30KE
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	36 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 130×30/16 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 130 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: Fukuda Denshi OP30KE.

В упаковке: 36 шт.