

Лента рулонная Солар 130 30/20

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 130×30 мм×м, втулка 20 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м²

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	130×30 мм×м
Втулка	20 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Hellige EK33/EK43 / Fukuda Cardisuny IC 503 A/D/P/S
Плотность	55 г/м²

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 130×30/20 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 130 мм × 30 м.

Втулка: 20 мм.

Для оборудования: Hellige EK33 / EK43 / Fukuda Cardisuny IC 503 A/D/P/S.