

Лента рулонная Солар 145 30/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 145×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка
внутрь, с меткой / без метки, для ЭКГ, 55 г/м², в
упаковке 40 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	145×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутрь
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для ЭКГ
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	40 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 145×30/16.

Размеры: 145 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
145×30/16 внутр.	внутрь рулона	-	Nihon Kohden ECG6353/6453 / Fukuda Denshi FX3010 / FX7302
145×30/16 внутр. М	внутрь рулона	с меткой	Fukuda OP31 / 34 KE (3-х полосная)

В упаковке: 40 шт.