

Лента рулонная Солар 145 30/18

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 145×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка
внутри, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 40 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	145×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Nihon Kohden / ЭКГ 3-х канальный / Fukuda Denshi FX3010, FX7302 / Fukuda Denshi 328/326
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	40 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 145×30/18 внутр. - с намоткой термослоем внутри.

Размеры: 145 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Nihon Kohden / ЭКГ 3-х канальный / Fukuda Denshi FX3010, FX7302 / Fukuda Denshi 328/326.

В упаковке: 40 шт.