

Лента рулонная Солар 216 30/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 216×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка
внутрь, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 25 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	216×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутрь
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Trismed Co. LTD / Cardipia 800. Модель 812N / 812P, 812R, 812RS тип 201N
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	25 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 216×30/16 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 216 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Для оборудования: Trismed Co. LTD / Cardipia 800. Модель 812N / 812P, 812R, 812RS тип 201N.

В упаковке: 25 шт.