

Лента рулонная Солар 50 30/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 50×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка внутрь /
наружу, с меткой / без метки, для ЭКГ / для
лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке 100
шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутрь / наружу
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для ЭКГ / для лабораторного оборудования
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 50×30/16.

Размеры: 50 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
50×30/16 внутр.	внутрь	-	Fukuda Cardisuny 501-D / Fukuda Denshi OP12KE / Nihon Kohden ECG6101 / 6151 / 6501 / Nihon Kohden ECG 6511 / WT811PA / Nihon Kohden ECG6511 / TEC 7000 / Burdick EK-10 / Hellige EK31 / T 20 / Siemens Cardiostat-1
50×30/16 внутр., без сетки	внутрь	-	Printer Spacelab / Hellige SMR200 / Hewlett Packard 40477A / Marquette 7150DDW- 7160DDW-CDT / Marquette 2500 / 2500N WRITERS / Marquette EAGLE MONITOR / Siemens Central R-50 Monitor
50×30/16 наруж.	наружу	-	Cardioline E-1 / Elettronica Trentina DOC-101
50×30/16 наруж. М	наружу	с меткой	Cardiette Autoruler 12/1 / Bosh EKG11K/101K / Cardiorapid K11

В упаковке: 100 шт.