

Лента рулонная Солар 50 30/18

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 50×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 100 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	«Малыш» / «Салют» / «Мидас» / Hellige EK-31/75/100 / 1-кан ЭКГ / Burdick EK-10 / Hellige EK-31 / Siemens / Cardioline
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 50×30/18 внутр. - с намоткой термослоем внутр.

Размеры: 50 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: «Малыш» / «Салют» / «Мидас» / Hellige EK-31/75/100 / 1-кан ЭКГ / Burdick EK-10 / Hellige EK-31 / Siemens / Cardioline.

В упаковке: 100 шт.