

Лента рулонная Солар 50 50/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 50×50 мм×м, втулка 16 мм, намотка внутрь,  
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 70 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Исполнение                | рулонная             |
| Размер рулона             | 50×50 мм×м           |
| Втулка                    | 16 мм                |
| Намотка                   | внутри               |
| Назначение                | для ЭКГ              |
| Используемое оборудование | Hellige EK-31/75/100 |
| Плотность                 | 55 г/м²              |
| Количество в упаковке     | 70 шт.               |

Дополнительные характеристики

**Лента диаграммная рулонная Солар 50×50/16 внутр.** - с намоткой термослоем внутр.

**Размеры:** 50 мм × 50 м.

**Втулка:** 16 мм.

**Для оборудования:** Hellige EK-31 / 75 / 100.

**В упаковке:** 70 шт.