

Лента рулонная Солар 57 23/12

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 57×23 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь / наружу, для ЭКГ / для лабораторного оборудования / для реанимационного монитора, 55 г/м², в упаковке 90 шт.



Солар ООО, Украина

Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×23 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри / наружу
Назначение	для ЭКГ / для лабораторного оборудования / для реанимационного монитора
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 57×23/12.

Размеры: 57 мм × 23 м.

Втулка: 12 мм.

Модификация	Намотка	Для оборудования
57×23/12 внутр.	внутри	Митар-01-РД / ЭК-3Т-01-РД
57×23/12 наруж.	наружу	Heart mirror-1 ЭК 1Т-07 «Аксион» / ЭКГ 1-канальный
57×23/12 наруж. без сетки	наружу	Лабораторный принтер

В упаковке: 90 шт.