

Лента рулонная Солар 63 30/16

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 63×30 мм×м, втулка 16 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 72 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	63×30 мм×м
Втулка	16 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 63×30/16 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 63 мм × 30 м.

Втулка: 16 мм.

Модификация	Намотка	Сетка	Для оборудования
63×30/16 стандарт.	внутри	стандартная	Nihon Kohden Cardiofax 8110 / Bosch-Dimeq EKG 601
63×30/16 зелен.	внутри	зеленая	Trismed Co. LTD / Cardipia 200 Модель 203N тип 203 (Корея)
63×30/16 оранж.	внутри	оранжевая	Fukuda Denshi FCP11/FCP15/FCP2155 / FX4010

В упаковке: 72 шт.