

Лента рулонная Солар 63 30/18

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 63×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 72 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	63×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Burdick EK4 / EK-100 / Fukuda FX-2201 / Nihon Kohden Cardiofax 8110 / Ecaps 12
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	72 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 63×30/18 внутр. - с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 63 мм × 30 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Burdick EK4 / EK-100 / Fukuda FX-2201 / Nihon Kohden Cardiofax 8110 / Ecaps 12.

В упаковке: 72 шт.