

Лента рулонная Солар 90 50/18

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 90×50 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь,
для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 30 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	90×50 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	2-канальный ЭКГ / ЭК 2Т
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	30 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 90×50/18 внутр. - с намоткой термослоем внутр.

Размеры: 90 мм × 50 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: 2-канальный ЭКГ / ЭК 2Т.

В упаковке: 30 шт.