

Лента рулонная Солар 110 30/12 без сетки

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 110×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка
внутри, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 60 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	110×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000 / Heart Screen 112B 3-х канальный
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 110×30/12 - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем внутри.

Размеры: 110 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000 / Heart Screen 112B 3-х канальный.

В упаковке: 60 шт.