

Лента рулонная Солар 120 30/19

ФСЗ 2011/10036

рулонная, 120×30 мм×м, втулка 19 мм, намотка внутрь / наружу, с меткой / без метки, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 50 шт.

Солар ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	120×30 мм×м
Втулка	19 мм
Намотка	внутрь / наружу
Фотометрическая метка	с меткой / без метки
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardiette Exel 103/106 / Cardiorapid K33/K36 / Bosch-Dimeq
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная рулонная Солар 120×30/19.

Размеры: 120 мм × 30 м.

Втулка: 19 мм.

Модификация	Намотка	Фотометка	Для оборудования
120×30/19 внутр. М	внутрь	с меткой	Cardiette Exel 103/106 / Cardiorapid K33/K36 / Bosch-Dimeq
120×30/19 наруж.	наружу	-	ЭКГ Cardioline ETA System
120×30/19 наруж. М	наружу	с меткой	Cardiette Exel 103/106 / Cardiorapid K33/K36 / Bosch-Dimeq

В упаковке: 50 шт.