

## Лента рулонная ТВЕЛ 110 20/12

ФСЗ 2011/11003

рулонная, 110×20 мм×м, втулка 12 мм, для ЭКГ / для  
фетального монитора, 83 г/м<sup>2</sup>, в упаковке 40 шт.

ТВЕЛ ООО, Украина



### Характеристики

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Исполнение            | рулонная                          |
| Размер рулона         | 110×20 мм×м                       |
| Втулка                | 12 мм                             |
| Назначение            | для ЭКГ / для фетального монитора |
| Плотность             | 83 г/м <sup>2</sup>               |
| Количество в упаковке | 40 шт.                            |

### Дополнительные характеристики

**Лента диаграммная для регистрирующих приборов рулонная ТВЕЛ** - используется в принтерах и других самописцах для вывода различной информации и изображения на бумажном носителе в виде снимков; плотность бумаги не менее 83± 5 г/м<sup>2</sup>.

#### Характеристики:

- Цвет бумаги - белый.
- Структура бумаги однородна по толщине и составу по всей длине рулона.
- На всех диаграммных лентах присутствует нанесение красной линии, обозначающей приближение конца ленты.
- Лента изготовлена на теплочувствительной бумаге.
- Лента соответствует требованиям ГОСТа 7826-93.
- Ленты в рулонах поставляются закрепленными с целью исключения самопроизвольного разматывания.
- Лента для видеопринтеров производится со следующими параметрами: ширина ленты по обрезу 110 мм; длина ленты в рулоне 20 м; толщина 88 мкм; наружный диаметр рулона 42-45 мм; внутренний диаметр рулона 12±0.5 мм.
- Предельное отклонение длины рулона соответствует ГОСТу 7826-93 (±0.5м).

**Гарантийный срок:** 1 год согласно ГОСТа 7826-93 с момента поставки (срок годности бумаги 5 лет).

**Упаковка:** упаковывается бумага в индивидуальную упаковку (фольгу).

**Групповая упаковка:** картонный ящик по 40 шт.