

Лента рулонная ФДБ 80 30/12 (4029)

ФСР 2009/06045

рулонная, 80×30 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу,
для лабораторного оборудования, 55 г/м², в упаковке
51 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	80×30 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для лабораторного оборудования
Используемое оборудование	анализаторы AYL / AYO / спироанализатор
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	51 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 80×30/12 (4029) - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу.

Размеры: 80 мм × 30 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: анализаторы AYL / AYO / спироанализатор.

В упаковке: 51 шт.