

Лента рулонная ФДБ 110 20/12 (4888) повышенной прочности

ФСР 2009/06045

рулонная, 110×20 мм×м, втулка 12 мм, намотка наружу, для УЗИ-принтеров, 68 г/м², в упаковке 100 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Для видеопринтера	Да
Размер рулона	110×20 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	наружу
Назначение	для УЗИ-принтеров
Используемое оборудование	термопринтеры Sony UP-860 / 870 / 890 / 895 / 897 / UP-D860 / 890 / 895 / 897 (+модификации CE, MD, MDW) / OEM–принтеры Aloca /аналогичные термопринтеры
Плотность	68 г/м²
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 110×20/12 (4888) - без диаграммной сетки, с намоткой термослоем наружу, повышенной прочности.

Размеры: 110 мм × 20 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: термопринтеры Sony UP-860 / 870 / 890 / 895 / 897 / UP-D860 / 890 / 895 / 897 (+модификации CE, MD, MDW) / OEM–принтеры Aloca /аналогичные термопринтеры.

В упаковке: 100 шт.