

Датчик УЗИ линейный Mindray 7L5

РЗН 2018/6810

линейный, области применения маммология /
ортопедические исследования / сосуды /
исследования щитовидной железы, рабочая частота
3.0-12.0 МГц, ширина апертуры 50 мм

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Mindray - DC-3 / Mindray - DC-7 / Mindray - DC-40/DC-40EXP / Mindray - DC-N6
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	маммология / ортопедические исследования / сосуды / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	3.0-12.0 МГц
Ширина апертуры	50 мм
Размер сканирующей поверхности	56×10 мм