

Датчик УЗИ линейный Hitachi L44K

РЗН 2019/8780

линейный, области применения интервенционные
процедуры, рабочая частота 2-14 МГц, ширина
апертуры 40 мм

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Hitachi - ARIETTA S60 / Hitachi - ARIETTA S70 / Hitachi - ARIETTA V60 / Hitachi - ARIETTA V70 / Hitachi - ARIETTA Precision / Hitachi - NOBLUS
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	интервенционные процедуры
Рабочая частота	2-14 МГц
Ширина апертуры	40 мм

Дополнительные характеристики

Датчик обеспечивает поперечное сканирование.
Возможность применения в отслеживании хода сосудов во время хирургии печени.
Ширина апертуры: более 40 мм