

Датчик УЗИ линейный Samsung L7-16

ФСЗ 2010/06275

линейный, области применения малые и  
поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная  
система, рабочая частота 6.5-16.5 МГц, угол  
сканирования 38°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Совместимы с аппаратами | SAMSUNG - HM70A / SAMSUNG - RS80A                                 |
| Тип                     | линейный                                                          |
| Сканирование            | линейное                                                          |
| Области применения      | малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система |
| Рабочая частота         | 6.5-16.5 МГц                                                      |
| Угол сканирования       | 38°                                                               |
| Диапазон частот         | - ГГц                                                             |