

Датчик УЗИ линейный Samsung LA3-14AD

РЗН 2018/7390

линейный, области применения малые и
поверхностные органы / педиатрия / сосуды /
скелетно-мышечная система, рабочая частота 3-14
МГц, угол сканирования 50°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - H60 / SAMSUNG - HS60
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	3-14 МГц
Угол сканирования	50°
Диапазон частот	- ГГц