

Датчик УЗИ линейный Samsung LA4-18B

РЗН 2016/5092

линейный, области применения малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система, рабочая частота 4-18 МГц, угол сканирования 37°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - HS70A / SAMSUNG - RS80A / SAMSUNG - WS80A
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	4-18 МГц
Угол сканирования	37°
Диапазон частот	- ГГц

Дополнительные характеристики

Угол сканирования: 37.5°.