

Датчик УЗИ линейный Samsung LA4-18BD

РЗН 2018/7390

линейный, области применения малые и
поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная
система, рабочая частота 4-16 МГц, угол
сканирования 37°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - HS60
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	4-16 МГц
Угол сканирования	37°
Диапазон частот	- ГГц