

Датчик УЗИ линейный Samsung LM4-15B

РЗН 2016/5092

линейный, области применения малые и
поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная
система, рабочая частота 4-15 МГц, угол
сканирования 50°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - RS80A / SAMSUNG - WS80A
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	4-15 МГц
Угол сканирования	50°
Диапазон частот	- ГГц

Дополнительные характеристики

Угол сканирования: 50.4°.