

Датчик УЗИ линейный Samsung LS6-15

ФСЗ 2010/06275

линейный, области применения скелетно-мышечная система / интраоперационные исследования, рабочая частота 6-15 МГц, угол сканирования 25°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Совместимы с аппаратами | SAMSUNG - HM70A / SAMSUNG - PT60A                          |
| Тип                     | линейный                                                   |
| Сканирование            | линейное                                                   |
| Области применения      | скелетно-мышечная система / интраоперационные исследования |
| Рабочая частота         | 6-15 МГц                                                   |
| Угол сканирования       | 25°                                                        |
| Диапазон частот         | - ГГц                                                      |