

Датчик УЗИ линейный GE i12L-RS

ФСЗ 2007/00322

линейный, области применения малые и
поверхностные органы / сосуды, рабочая частота 5-13
МГц, угол сканирования 25°, глубина сканирования 60
мм

General Electric Company, Израиль



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды
Рабочая частота	5-13 МГц
Угол сканирования	25°
Глубина сканирования	60 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 14×33 мм.