

Датчик УЗИ линейный GE L8-18i-D

РЗН 2016/4247

линейный, области применения малые и
поверхностные органы / сосуды, рабочая частота 4-15
МГц, ширина апертуры 25 мм

General Electric Company, США



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды
Рабочая частота	4-15 МГц
Ширина апертуры	25 мм