

Датчик УЗИ линейный GE L8-18i-RS

РЗН 2016/4247

линейный, области применения ангиология / малые и поверхностные органы / скелетно-мышечная система, рабочая частота 5-15 МГц, угол сканирования 25°, глубина сканирования 100 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ e / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VENUE 50 / GE - VIVID iq / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	ангиология / малые и поверхностные органы / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	5-15 МГц
Угол сканирования	25°
Глубина сканирования	100 мм