

Датчик УЗИ линейный Samsung LA3-16AI

РЗН 2015/3259

линейный, области применения малые и
поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная
система, рабочая частота 3-16 МГц, угол
сканирования 25°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - HS60 / SAMSUNG - HS70A / SAMSUNG - RS80A / SAMSUNG - WS80A
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	3-16 МГц
Угол сканирования	25°
Диапазон частот	- ГГц