

Датчик УЗИ линейный Samsung LA3-16A

РЗН 2015/3259

линейный, области применения абдоминальные исследования / акушерство и гинекология / малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система, рабочая частота 3-16 МГц, угол сканирования 38°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - HS60 / SAMSUNG - HS70A / SAMSUNG - RS80A / SAMSUNG - WS80A
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	абдоминальные исследования / акушерство и гинекология / малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	3-16 МГц
Угол сканирования	38°
Диапазон частот	- ГГц