

Датчик УЗИ линейный Samsung LA3-16AD

РЗН 2015/3259

линейный, области применения малые и
поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная
система, рабочая частота 2.5-16.5 МГц, угол
сканирования 38°

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	SAMSUNG - HM70A
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	2.5-16.5 МГц
Угол сканирования	38°
Диапазон частот	- ГГц