

Датчик УЗИ линейный объемный GE RM14L

ФСЗ 2008/02741

линейный / объемный , области применения
акушерство и гинекология / урология, рабочая частота
4-14 МГц, угол сканирования 30°

GE Healthcare, Австрия



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10
Тип	линейный / объемный
Сканирование	линейное
Области применения	акушерство и гинекология / урология
Рабочая частота	4-14 МГц
Угол сканирования	30°

Дополнительные характеристики

Угол сканирования: 37.4 мм × 30°