

Датчик УЗИ линейный GE 11L-D

РЗН 2016/3930

линейный, области применения педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы, рабочая частота 4-10 МГц, угол сканирования 38°, глубина сканирования 110 мм

General Electric Company, США



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	4-10 МГц
Угол сканирования	38°
Глубина сканирования	110 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 46.9 × 14.4 мм.