

Датчик УЗИ линейный GE 9L-RS

РЗН 2016/4247

линейный, области применения малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы, рабочая частота 3.5-10 МГц, угол сканирования 44°, глубина сканирования 120 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ e / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VENUE 50 / GE - VIVID q / GE - VIVID iq / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	3.5-10 МГц
Угол сканирования	44°
Глубина сканирования	120 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 14×53 мм.