

Датчик УЗИ линейный GE L4-12t-RS

РЗН 2016/4247

линейный, области применения анестезиология / малые и поверхностные органы / офтальмологические исследования / сосуды / скелетно-мышечная система, рабочая частота 4.2-13 МГц, угол сканирования 39°, глубина сканирования 80 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ e / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	анестезиология / малые и поверхностные органы / офтальмологические исследования / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	4.2-13 МГц
Угол сканирования	39°
Глубина сканирования	80 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 12.7×47.1 мм.