

Датчик УЗИ линейный GE L6-12-RS

РЗН 2016/4247

линейный, области применения абдоминальные исследования / неонатология / педиатрия / сосуды, рабочая частота 4-13 МГц

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	абдоминальные исследования / неонатология / педиатрия / сосуды
Рабочая частота	4-13 МГц

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 40 мм.