

Датчик УЗИ линейный GE 12L-RS

РЗН 2016/4247

линейный, области применения малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы, рабочая частота 4.2-13 МГц, угол сканирования 37°, глубина сканирования 120 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VENUE 50 / GE - VIVID q / GE - VIVID iq / GE - VIVID E9 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	4.2-13 МГц
Угол сканирования	37°
Глубина сканирования	120 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 12.7×41.7 мм.