

Датчик УЗИ линейный GE L10-22-RS

РЗН 2016/4247

линейный, области применения анестезиология /
малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-
мышечная система, рабочая частота 10-22 МГц, угол
сканирования 39°, глубина сканирования 80 мм



General Electric Company, Китай

Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ e
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	анестезиология / малые и поверхностные органы / сосуды / скелетно-мышечная система
Рабочая частота	10-22 МГц
Угол сканирования	39°
Глубина сканирования	80 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 12×47 мм