

Линза офтальмологическая Ocular MaxField 60D

ФС № 2004/760 до 09.07.2014

для щелевой лампы, оптическая сила 60D, поле зрения 85° / 154°, увеличение изображения 1.00х, рабочее расстояние 10 мм

Ocular Instruments, Inc., США



Характеристики

Назначение	для щелевой лампы
Оптическая сила	60D
Поле зрения	85° / 154°
Увеличение изображения	1.00х
Рабочее расстояние	10 мм

Описание

Ocular MaxField 60D (OI-60M) – бесконтактная асферическая линза с оптической силой 60 дптр для офтальмоскопии с помощью щелевой лампы. Эта офтальмологическая линза позволяет получить изображение глазного дна в масштабе 1:1 без искажения реальных размеров. Идеально подходит для фоторегистрации глазного дна.

Технические характеристики линзы MaxField 60D:

- увеличение изображения: 1.00х
- увеличение лазерного пятна: 1.00х
- статическое поле зрения: 85°
- динамическое поле зрения: 154°
- рабочая дистанция: 10 мм
- световой диаметр: 29.0 мм
- вес линзы: 32 г
- материал линзы: оптическое стекло

Кат. №	Цвет
OI-60M	черный
OI-60M/B	синий
OI-60M/GD	золотой
OI-60M/GN	зеленый
OI-60M/P	фиолетовый
OI-60M/R	красный