

Линза офтальмологическая Ocular MaxField Standard 90D

ФС № 2004/760 до 09.07.2014

для щелевой лампы, оптическая сила 90D, поле зрения 94° / 153°, увеличение изображения 0.75x, рабочее расстояние 5 мм

Ocular Instruments, Inc., США



Характеристики

Назначение	для щелевой лампы
Оптическая сила	90D
Поле зрения	94° / 153°
Увеличение изображения	0.75x
Рабочее расстояние	5 мм

Описание

Бесконтактная асферическая линза Ocular MaxField Standard 90D (OI-STDM) с оптической силой 90 дптр для офтальмоскопии с помощью щелевой лампы. Одна из самых популярных линз для обследования глазного дна.

Линза Ocular MaxField Standard 90D доступна в двух вариантах:

- OI-STDM – с обычным кольцом
- OI-STDM-LR (Large Ring) – с широким кольцом для удобного удерживания линзы

Технические характеристики линзы Ocular MaxField Standard 90D:

- увеличение изображения: 0.75x
- увеличение лазерного пятна: 1.34x
- статическое поле зрения: 94°
- динамическое поле зрения: 153°
- рабочая дистанция: 5 мм
- световой диаметр: 19.0 мм

Кат. №	Цвет
OI-STDМ OI-STDМ-LR	черный
OI-STDМ/B OI-STDМ-LR/B	синий
OI-STDМ/GD OI-STDМ-LR/GD	золотой
OI-STDМ/GN OI-STDМ-LR/GN	зеленый
OI-STDМ/P OI-STDМ-LR/P	фиолетовый
OI-STDМ/R OI-STDМ-LR/R	красный